

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12mm de Diametre X 9mm EFL, traite VIS, Aspniere Hybride



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Stock #65-996 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

 €99,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€99,00

Qté 25+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):  
9.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:  
0.67

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>5.57                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <br>Zeonex E48R |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>587.6                                                         |
| <b>Traitement:</b><br>BBAR (425-675nm)                                                                            |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.75% @425 - 675nm                                       |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                               |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>10.00                                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>2.51                                                                         |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>5.60 ±0.10                                                                  |
| <b>f/#:</b><br>0.75                                                                                               |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                      |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-30 to +70                                                              |
| <b>Rayon R<sub>2</sub> (mm):</b><br>48.3                                                                          |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Convex                                                                           |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                                                                |
| <b>Conjugate Distance:</b><br>Infinite                                                                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |