

[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Séparateur d'Harmoniques 45°, 12,7 mm de dia., 355 nm T, 266 nm R



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Stock **#37-722** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €294⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€294,00 prix unitaire
Qté 6-24	€264,00 prix unitaire
Qté 25-49	€235,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Harmonic Beamsplitter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

>85 **Ouverture Utile (%):**

Construction:

Dichroic	
12.70 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
<3	Parallélisme (arcmin):
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
45	Angle d'Incidence (°):
Spécification du Traitement:	
Surface 1: R _{abs} : >99% @266nm, T _{abs} : >95% @355nm	
Surface 2: R _{abs} : <0.5% @355nm	
266	Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: <input type="checkbox"/>
M10	Planéité de Surface (P-V):
10-5	Qualité de Surface:
355	Bande de Transmission (nm):
Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/>	
Surface 1: 1 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz	
Surface 2: 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz	
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Utilisés pour séparer les longueurs d'onde harmoniques de laser Nd:YAG
- Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
- Substrat de silice fondue de M10

Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC[®] sont utilisés pour séparer les longueurs d'onde harmoniques usuelles de laser Nd:YAG. Un traitement de séparateur de faisceau sur la 1ère surface assure la réflexion d'au moins une longueur d'onde et en transmet une autre. Un traitement antireflets utilisé sur la 2nde surface du séparateur de faisceau réduit au maximum la perte causée par la réflexion. Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC sont disponibles en options d'angle d'incidence de 45° et 0°. Ces composants sont disponibles avec différentes longueurs d'onde de conception afin d'offrir une flexibilité optimale en termes de conception de système.

Remarque : Les valeurs de seuil de dommage que nous publions pour cette famille de produits ont toutes été testées indépendamment les unes des autres. L'utilisation de ces produits avec plus d'un faisceau incident aura un effet négatif sur le seuil de dommage du système.

Montures compatibles