

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 12mm Dia. x -24mm FL, traité NIR I, Lentille DCV



Stock **#49-548** 11 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€47^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€47,00 prix unitaire
Qté 10-25	€42,00 prix unitaire
Qté 26-49	€37,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Double-Concave Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

12.00 +0.0/-0.025	Diamètre (mm):
Protective as needed	Biseau:
2.00	Épaisseur Centrale CT (mm):
±0.05	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
<1	Centrage (arcmin):
11.00	Ouverture Utile CA (mm):
3.31	Épaisseur au Bord ET (mm):

Propriétés optiques

-24.00	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
2.00	f#:
0.25	Ouverture Numérique NA:
NIR I (600-1050nm)	Traitement:
600 - 1050	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
-24.65	Distance Focale Arrière BFL (mm):
R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm	Spécification du Traitement:
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
-25.14	Rayon R ₁ =R ₂ (mm):
40-20	Qualité de Surface:
7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Traitées AR pour procurer <0,5% de réflectivité par surface de 600 à 1050 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 9°
- Traitements disponibles : [Non Traitées](#), [VIS-EXT](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#)

Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® sont conçues pour avoir deux surfaces courbées vers l'intérieur et une distance focale négative similaire aux Lentilles Plan-Concaves (PCV). Ces lentilles peuvent être utilisées pour équilibrer les aberrations créées par d'autres lentilles au sein d'un système en raison de leur aberration sphérique négative. Les Lentilles Biconcaves (DCV) sont couramment utilisées dans une variété d'applications, notamment la réduction d'image, l'expansion de faisceau et les télescopes. Les Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR I TECHSPEC® offrent une performance optimale dans la gamme de 600 nm à 1050 nm. Ces lentilles sont également disponibles [Non Traitées](#) ou en options de traitement AR [VIS-EXT](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#) ou [NIR II](#).

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles