

TECHSPEC<sup>®</sup> 12.7mm Dia. x 1000mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Stock **#27-596** NOUVEAU **5 In Stock**

-

1

+

€108<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €108,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €102,00 prix unitaire            |
| Qté 26+           | €98,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Concave Mirror

Type:

| Propriétés physiques et mécaniques |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 12.70 +0.00/-0.12                  | Diamètre (mm):                |
| Commercial Polish                  | Surface Arrière:              |
| 5.98                               | Épaisseur Centrale CT (mm):   |
| 90                                 | Ouverture Utile (%):          |
| 6.00 ±0.2                          | Épaisseur au Bord ET (mm):    |
| Propriétés optiques                |                               |
| Fused Silica (Corning 7980)        | Substrat: □                   |
| 20-10                              | Qualité de Surface:           |
| 500.00                             | Distance Focale EFL (mm):     |
| Uncoated                           | Traitement:                   |
| 1,000.00                           | Rayon R <sub>1</sub> (mm):    |
| λ/10                               | Irregularity (P-V) @ 632.8nm: |
| Conformité réglementaire           |                               |
| Visionner                          | Certificate of Conformance:   |

## DESCRIPTION PRODUIT

- Substrats de miroirs en silice fondue de haute precision
  - Vaste selection de diamètres et de distances focales
  - Options de traitement individuelles disponibles
- Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® offrent une qualité de surface de haute précision 20-10 idéale pour les applications de focalisation de faisceaux laser. Dotés de substrats de silice fondue, ces miroirs concaves sont résistants aux chocs thermiques et sont disponibles avec des distances focales de 25 mm à 500 mm. Les Miroirs Concaves Laser Non Traités TECHSPEC® sont idéaux pour les applications dans des environnements soumis à des variations de température. Des options de traitement individuelles, y compris des traitements métalliques protégés et des traitements de miroirs diélectriques, sont disponibles.

## SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).