

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 12 mm Distance Focale, Monté, Oculaire de Précision RKE



TECHSPEC[®] RKE[®] Precision Eyepieces

Stock **#30-940** **5 In Stock**

-

1

+

€122⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-24	€122,00 prix unitaire
Qté 25-49	€108,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Mounted	Type:
Edmund Optics [®]	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques

9.680	Dégagement Oculaire (mm):
-------	---------------------------

10.43	Longueur Totale, Verre Seulement (mm):
43.7	Longueur du Logement (mm):
Propriétés optiques	
5 (Specified @ 0.7 Field)	Distorsion (%):
12.00	Distance Focale EFL (mm):
9.7	Diaphragme de Champ (mm):
45.00	Champ Apparent (°):
5.81	Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.016	Couleur Latérale (0,7 Champ):
4/13 (On-Axis/0.7 Field)	Taille de Spot (µm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Données complètes disponibles
- Long dégagement oculaire
- Champ apparent de 45°

La famille d'oculaires RKE® est l'une des conceptions les plus populaires. Initialement conçue pour les applications télescopiques, elle s'est avérée utile, à long terme, dans une large variété d'applications industrielles et médicales. En addition, pour aider les clients à profiter du logiciel de conception optique, nous sommes heureux de vous offrir les données de prescription pour ces oculaires aux ingénieurs qualifiés. Veuillez soumettre un [formulaire de demande de prescription](#).

Les oculaires RKE non-montés se composent de la lentille oculaire, du verre de champ, et de l'espaceur noir anodisé entre les deux lentilles. Les assemblées non-montées sont conçues pour l'intégration dans des applications OEM sur mesure.

Remarque : Toutes les spécifications présentées furent calculées en utilisant des données de prescription uniquement. La réelle performance variera en accord avec les tolérances du fournisseur. Taille de spot à 0,7 du champ calculé pour une meilleure focalisation.

Informations techniques

