

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 12 mm f/4, DT optimale 1000-∞



12mm f/4, 1000-∞ PrimaryWD, HPi Series Fixed Focal Length Lens, #36-762



Stock **#36-762** FIN DE SÉRIE **3 In Stock**

-

1

+

€835⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€835,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

HRi Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

Fixed	
39.20	Longueur (mm):
33	Diamètre Max. (mm):
33	Diamètre Externe (mm):
57	Poids (g):
1.63	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	90.2mm - 42.0°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:	Horizontal: 90.1mm - 42° Vertical: 66.8mm - 31.9° Diagonal: 114.2mm - 51.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":	90.2mm - 42.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":	73.1mm - 34.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	64.8mm - 30.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":	58.6mm - 28.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	48.3mm - 23.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	36.1mm - 17.5°
Cercle Image Max. (mm):	11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:	0.0122
Nombre d'Éléments (Groupes):	10 (6)
Distance Focale FL (mm):	12.00
Distance de Travail (mm):	100 - ∞
Ouverture (f/#):	f/4
Traitement:	425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:	425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):	17.6
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):	26.32
Plan Principal de l'Espace Image (mm):	2.81
Distorsion maximum (%):	-3.28
Position de la Pupille de Sortie (mm):	-31.25
Distance de Travail Optimale (mm):	1000 - ∞
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:	2/3"
Pixel Size (µm):	1.85

Filetage & montage

Filetage Filtre:	M30.5 x0.50 (Female)
Monture:	C-Mount

--	--

Environnement & durabilité

	Température de Stockage (°C):
-20 to +60	
	Type de renforcement:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à ⅔"
- Capteurs jusqu'à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Versions pour l'instrumentation (HRi) de nos objectifs de la série HR avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
- **Modèles renforcés (HRr)** également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs de la Série HP 2/3". Ils sont disponibles en plusieurs options pour chaque distance focale afin de s'adapter à une variété de distances de travail optimisées. Conçus pour les applications d'imagerie à grand volume, les objectifs de la série HPi sont dotés d'une mécanique de mise au point simplifiée et d'une ouverture fixe. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi TECHSPEC sont disponibles dans une variété d'options f/#, ce qui les rend parfaits pour des applications qui nécessitent des solutions d'imagerie compactes, peu coûteuses et dotées d'une focalisation verrouillable. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM


Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HR) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HR et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d'application :

- **Série HR** : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l'iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l'objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
- **Série HRi** : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. **Renforcement pour processus industriels**, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
- **Série HRr** : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. **Renforcement de la stabilité** pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.


Informations techniques




#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot




#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot



#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2500mm Working Distance, f4



#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2500mm Working Distance, f4



#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4



#36-762, 12mm f/4, 1000mm-∞ Primary WD, HRi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4

Caméras compatibles