


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Monture Optique Interne Double, 12 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Pair Optic Mounts



Stock **#11-405** **2 In Stock**

-

1

+

€80^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€80,50 prix unitaire
Qté 5+	€77,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Fixed

Function:

Optic Mount (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)	
Longueur Totale (mm):	
18	
Ouverture Utile CA (mm):	
11.2	
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):	
4.0	
Épaisseur min. des optiques compatibles:	
1.0	
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):	
4.0	

Filetage & montage	
Diamètre Optique (mm):	
12.0	
Type de Filetage:	
M29 x0.75	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 250:	
Conforme	

Description produit

- Facilitent la construction d'un système d'imagerie
- Combinent des lentilles pour créer des grossissements spécifiques pour une large gamme de longueurs d'onde
- Utilisent les Tubes et Accessoires Multi-Éléments pour créer des systèmes d'imagerie complets
- Cliquez [ici](#) pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments TECHSPEC® permettent de combiner deux optiques de même diamètre dans une monture unique avec une distance constante entre elles. La combinaison de différentes lentilles de différentes distances focales permet de créer des optiques de relais. Choisissez parmi nos lentilles optiques la spécification de longueur d'onde correcte pour votre application afin de créer votre système d'imagerie idéal. Les montures accueillent des diamètres optiques de 12 mm à 25 mm et des épaisseurs de bord de 4 mm à 16,5 mm. Avec des filetages M29 x0,75 sur le diamètre extérieur, ces montures peuvent être facilement positionnées le long de l'axe optique de nos Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC®. Les Montures Optiques Internes Doubles Multi-Éléments TECHSPEC® sont livrés avec deux anneaux Delrin pour assurer une force de serrage sûre entre les anneaux de retenue et l'optique sans endommager l'optique.

Remarque : Notre dé de serrage ME spécialement conçue ([#13-567](#)) est fortement recommandée pour déplacer les Montures Optiques Internes Doubles en avant et arrière en douceur en utilisant une échelle graduée combinée métrique et impériale. La conception creuse permet la transmission du faisceau de sortie lors du réglage de la position de la lentille. Un Clé de Serrage ME sans échelle ([#11-046](#)) est également disponible.