

Collimateur Fibre Optique avec Connecteur SMA de LightPath 354260 | alignement à 1310 nm, NA de 0,16

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock **#47-229** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€117,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€117,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale **EFL** (mm):
15.29 @ 780nm

Ouverture Numérique **NA**:
0.16

Substrat: D-ZK3
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5.00
f#: 3.13
Biseau: Protective bevel as needed
Connecteur: SMA
Construction: 304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm): 11.00
Longueur du Logement (mm): 20.2
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354260
Monture: M11 x0.5
Type: Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Conjugate Distance: Infinite
Lentille incluse: #37-100
Longueur d'Onde d'Alignement (nm): 1310

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme