

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

Diaphragme à Iris, Lamelles en Acier Bruni, Ouverture Max. de 8 mm



Standard Series

Stock **#57-580** **2 In Stock**

-

1

+

€71^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€71,50 prix unitaire
Qté 5-9	€63,10 prix unitaire
Qté 10-25	€58,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Unmounted

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

8.0

Ouverture Max. (mm):

Diamètre Externe (mm):

14.8	
	Construction: Anodized Aluminum Alloy, Burnished Spring Steel Leaves
1.50	Diamètre Levier (mm):
6.00	Longueur Levier (mm):
9	Nombre de Feuilles:
4.50	Épaisseur (mm):

Propriétés optiques	
1.0, Typical	Ouverture Min. (mm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
- Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
- La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige

Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard utilisent des matériaux de haute qualité associés aux normes de fabrication les plus strictes pour garantir des performances et une fiabilité optimales, même dans des conditions environnementales extrêmes. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. Les versions montées de ces diaphragmes comportent des trous taraudés métriques et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 5 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 10 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard sont fabriqués en alliage d'aluminium anodisé noir à finition mate et résistant à la corrosion.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre [service d'ingénierie](#).

Remarque : [Montures de Diaphragmes à Iris](#) vendues séparément.

Informations techniques

Diamètre extérieur A	Ouverture maximum B	Ouverture minimum C	Épaisseur D	Position levier E	Plage angulaire totale du levier Lever F	N° stock
10 mm	5 mm	0,5 mm	4 mm	2,4 mm	76°	#57-573
						#57-578
12 mm	7 mm	0,5 mm	4 mm	2,4 mm	85°	#57-574
						#57-579
14,8 mm	8 mm	1 mm	4,5 mm	2,5 mm	81°	#57-580
						#64-507
19,8 mm	12 mm	1 mm	4 mm	2,5 mm	80°	#57-575
						#57-581
28 mm	18 mm	1 mm	5 mm	2,9 mm	89°	#57-576
30 mm	20 mm	1,2 mm	5,5 mm	2,9 mm	90°	#57-577
						#64-508
37 mm	25 mm	1,5 mm	5,5 mm	3 mm	93°	#57-582
53 mm	37 mm	2,5 mm	6 mm	3,2 mm	89°	#57-583
70 mm	50 mm	2,5 mm	7 mm	3,8 mm	84°	#57-584
82 mm	60 mm	4 mm	8 mm	4,5 mm	91°	#57-585
100 mm	75 mm	4 mm	9 mm	4,5 mm	95°	#57-586

High Performance Iris Diaphragms

