

TECHSPEC® Miroir Plan Précis $\lambda/20$ en Silice Fondue, Alum. Amélioré, 12" de dia.



Stock #65-880-533 3-4 JOURS

- 1 + **€11.859,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€11.859,00
Qté 3+
€11.266,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/20$ (measured before coating)

Surface Arrière:
Commercial Polish

Qualité de Surface: 60-40
Diamètre (mm): 304.80 +0.0/-1.02
Tolérance Diamètre (pouces): +0.0/-0.04
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 274.32
Remarque: Flatness is specified as Peak to Valley
Épaisseur (mm): 38.10 ±2.5
Tolérance Épaisseur (mm): ±2.5
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference:  0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme