

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

1,5" Spot Lumineux à LED, Blanche

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-815 **3 In Stock**

- 1 + €455⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€455,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL2420-WHI-24 Numéro de Modèle:

No Contrôle d'Intensité:

50,000 Durée de Vie LED (heures):

Nombre de LEDs:

20.00

1.00

Nombre de Chaînes:

LED Illuminator

Type d'Éclairage:

Advanced Illumination

Fabricant:

Spot Light

Géométrie:

Constant

Mode d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

38.00

Diamètre (mm):

54.00

Longueur (mm):

43.00

Couverture de Champ (mm):

Propriétés optiques

White

Couleur:

100.00

Distance de Travail (mm):

±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Distribution Lumineuse (%):

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads

Connecteur:

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Environnement & durabilité

0 to 65

Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Visionner

Certificate of Conformance:

Conforme

Reach 233:

Description produit

Required 24V power supply [#66-855](#) and is not compatible with Manual Intensity Adjustment.

- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.