

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12mm, 1000-∞ WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Serie HP



12mm Focal Length



Stock #63-779 3-4 JOURS



1



€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
45.94

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
67.3mm - 30.9°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

93.7mm - 42°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 36
Poids (g): 103
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 50.2mm - 23.3°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0263
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 93.7mm - 42°
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 76mm - 34.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 60.8mm - 28.1°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.097
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 17.67
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 37.5mm - 17.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 26.32
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.81
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 92.8mm - 42° Vertical: 68.8mm - 31.9° Diagonal: 117.6mm - 51.8°
Distorsion maximum (%): -3.28
Position de la Pupille de Sortie (mm): -30.17
Distance de Travail Optimale (mm): 1000 - ∞
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

