


TECHSPEC[®] Miroir $\lambda/20$, Aluminium Amélioré UV, 15 x 15 mm



Stock #70-288 4 In Stock

-

1

+

€147^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€147,00 prix unitaire
Qté 6-25	€118,00 prix unitaire
Qté 26-49	€110,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
Commercial Polish	Surface Arrière:
15.00 x 15.00 +0.00/-0.20	Dimensions (mm):
90.00	Ouverture Utile (%):
Ground, protective bevel as needed	Bords:
30.00	Parallélisme (arcsec):
3.00 ±0.20	Épaisseur (mm):
15.00	Longueur (mm):
15.00	Largeur (mm):


Propriétés optiques	
λ/20 (flatness pre-coating)	Planéité de Surface (P-V):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
20-10	Qualité de Surface:
R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm	Spécification du Traitement:
UV Enhanced Aluminum (250-700nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
250 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

DESCRIPTION PRODUIT

- Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
 - Qualité de Surface de 20-10
 - Faible Coefficient de Dilatation Thermique
- Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 sont polis à une qualité et une précision de surface en tête de l'industrie pour minimiser les erreurs de front d'onde réfléchi. Ces miroirs figurent un substrat de silice fondue de précision à faible coefficient de dilatation thermique. Plusieurs options de traitement sont disponibles, permettant à ces miroirs d’être intégrés en applications dans le spectre du visible ainsi que dans l’infrarouge. Les miroirs de première surface TECHSPEC® λ/20 sont idéaux pour les applications de déviation de faisceau et de réflexion les plus exigeantes, et sont disponibles en plusieurs tailles, épaisseurs, et options de traitement.

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).