

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

12mm de Diamètre x 15mm EFL, traité VIS, Asphère Hybride



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Stock

#65-998

FIN DE SÉRIE

20+ In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€76<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €76,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

12.00 +0.00/-0.10

Ouverture Utile CA (mm):

10.00

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 2.29                 | Épaisseur au Bord ET (mm):  |
| 3.70 ±0.10           | Épaisseur Centrale CT (mm): |
|                      |                             |
| Protective as needed | Biseau:                     |
|                      |                             |
| Convex               | Shape of Back Surface:      |

Propriétés optiques

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15.00 @ 587.6nm                       | Distance Focale EFL (mm):                 |
| 0.40                                  | Ouverture Numérique NA:                   |
|                                       |                                           |
| 12.95                                 | Distance Focale Arrière BFL (mm):         |
|                                       |                                           |
| Zeonex E48R                           | Substrat: □                               |
| 587.6                                 | Longueur d'onde de conception asphérique: |
| BBAR (425-675nm)                      | Traitement:                               |
|                                       |                                           |
| R <sub>avg</sub> ≤0.75% @ 425 - 675nm | Spécification du Traitement:              |
| 60-40                                 | Qualité de Surface:                       |
|                                       |                                           |
| 1.25                                  | f/#:                                      |
|                                       |                                           |
| 48.3                                  | Rayon R <sub>2</sub> (mm):                |
|                                       |                                           |
| 425 - 675                             | Gamme de Longueur d'Onde (nm):            |
|                                       |                                           |
| Infinite                              | Conjugate Distance:                       |

Environnement & durabilité

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| -30 to +70 | Température d'Utilisation (°C): |
|------------|---------------------------------|

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Conforme  | Reach 209:                  |
|           |                             |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

## Description produit

• Lentilles asphériques en plastique à correction de couleur

• Une surface diffractive minimise les aberrations chromatiques



• Prix économique, conception moulée

Nos Lentilles Asphériques Hybrides Plastique TECHSPEC® sont des lentilles asphériques moulées à conception limitée par la diffraction, qui éliminent les aberrations chromatiques dues aux sources lumineuses à large bande. Ces lentilles sont idéales en applications d'imagerie et ophtalmologiques ainsi qu'avec des lasers accordables ou des sources lumineuses multispectrales. La **lentille asphérique** élimine les aberrations sphériques, alors que la surface diffractive comporte une dispersion optique négative, rendant ainsi une excellente correction de couleur

Les Lentilles Asphériques Hybrides en Plastique TECHSPEC sont similaires en termes de performance aux **Lentilles Achromatiques Asphérisées TECHSPEC**, mais offrent plusieurs avantages par rapport à celles-ci. Les lentilles asphériques hybrides se caractérisent par des conceptions monolithiques entièrement en plastique qui sont beaucoup plus légères que les lentilles achromatiques asphériques comparables. Ces lentilles optiques sont également disponibles avec des ouvertures numériques plus élevées. Toutefois, les lentilles asphériques hybrides en plastique sont limitées par l'efficacité de diffraction inhérente à la surface asphérique, ce qui se traduit par une transmission globale inférieure à celle des lentilles achromatiques asphériques comparables.

Ces lentilles ont remporté le prix Prism Award for Optics and Optical Components 2011.

## Informations techniques



Montures compatibles