

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Biconvexe Traitee Mgr2, 12 mm de dia. x 18 mm FL



Stock #32-013 ☐ En Stock
[D'autres traitements](#)

-

1

+

 €36,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€36,00

Qté 10+
€32,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

16.81
Distance Focale EFL (mm): 18.00
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.48
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.42
Rayon R₁=R₂ (mm): 18.01
Ouverture Utile CA (mm): 11.00
f/#: 1.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.33
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner