


TECHSPEC® 12mm Dia x 75mm EFL, traité NIR II, Achromat Proche Infrarouge



Stock **#45-799** ☐ En Stock

1 **€108,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€108,00

Qté 6+
€86,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 71.65
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 880.00
Ouverture Utile CA (mm): 11.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.50 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.50 ±0.05
Rayon R₁ (mm): 42.11
Rayon R₂ (mm): -42.30
Rayon R₃ (mm): -565.11
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.04
Substrat: N-LAK22 / N-SF6
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 6.25
Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner