

TECHSPEC<sup>®</sup> Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 15 mm de Dia.



Stock **#32-943** 20+ In Stock

-

1

+

€28<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €28,50 prix unitaire             |
| Qté 6-25          | €22,00 prix unitaire             |
| Qté 26-99         | €20,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat MirrorType:

Propriétés physiques et mécaniques

15.00 ±0.25Diamètre (mm):

3.00 nominalÉpaisseur (mm):

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 14.00                           | Ouverture Utile CA (mm):      |
| ±0.25                           | Tolérance Dimensionelle (mm): |
| Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip | Bords:                        |

Propriétés optiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Metal                                   | Type de Traitement:            |
| Enhanced Aluminum (450-650nm)           | Traitement:                    |
| 4 - 6λ                                  | Planéité de Surface (P-V):     |
| 450 - 650                               | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Float Glass                             | Substrat: □                    |
| R <sub>avg</sub> ≥95% @450 - 650nm @45° | Spécification du Traitement:   |
| 60-40                                   | Qualité de Surface:            |
| 0.2 J/cm <sup>2</sup> @532nm, 10ns      | Damage Threshold, By Design: □ |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 250:                  |

Description produit

• Différentes tailles et formes disponibles


• Traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm

• [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.

**Remarque :** Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.

Informations techniques



Coating Curves

Montures compatibles