

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Polariseur Circulaire à Gauche en Verre non Traité (CP42HE), 15 mm de dia



Stock **#19-927** 20+ In Stock

-

1

+

€47^{,75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€47,75 prix unitaire
Qté 10-25	€42,20 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Left-Handed Circular Polarizer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
15.00	Diamètre (mm):
2.00 ±0.10	Épaisseur (mm):


±0.20	Tolérance Dimensionelle (mm):
Laminated Glass Polarizing Film	Construction:
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
Polymer Film CP42HE Laminated Between Glass	Substrat: ☐
42 ±2	Transmission (%):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
>99.90	Efficacité de la polarisation (%):
Environnement & durabilité	
-40 to +80	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Options non traitées et traitées AR pour le visible
- Polarisation circulaire à gauche
- Durabilité accrue dans les applications de vision industrielle

Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) sont conçus pour réduire la réflexion de surface et l'éblouissement, ce qui les rend idéaux pour une variété d'applications d'imagerie. Ces polariseurs circulaires comportent un polariseur linéaire en feuille et un retardateur quart d'onde laminés entre deux fenêtres en verre de qualité optique. Les substrats des fenêtres offrent une rigidité et une durabilité accrues dans les applications industrielles. Une option de traitement antireflet (AR) permet une transmission accrue de la lumière visible de 425 à 700 nm. Les polariseurs circulaires en verre (CP42HE) produisent une direction de polarisation à gauche. Parmi les exemples d'applications d'imagerie, citons la vision artificielle, l'imagerie numérique et la photographie.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).