

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

1,5mm Dia. x 1mm FL, Traitement Telecom-NIR, Lentille PCX



Stock **#45-968** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€21,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€21,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
1.50 +0.00/-0.05

Distance Focale EFL (mm):
1.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.57

Traitement:
Telecom-NIR

Spécification du Traitement:

R _{abs} ≤0.25% @ 1295 - 1325nm R _{abs} ≤0.25% @ 1535 - 1565nm R _{avg} ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat: 
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): 30-45
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.80 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.35
Rayon R₁ (mm): 0.85
Ouverture Utile CA (mm): 1.35
f#: 0.67
Ouverture Numérique NA: 0.75
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1200 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner