

132mm x 80mm x 10mm Metric Lab Jack



Stock #56-336 16 In Stock

-

1

+

€830^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€830,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Pantograph

Taille de Plateau (mm):
Top: 132 x80

Bottom: 160 x 80	
Construction:	
Aluminum, Brass, & Stainless	
Ajustement de Hauteur (mm):	
22	
Pas de Vis-Mère (mm):	
1	
Capacité de Charge (kg):	
20	
Hauteur Max. (mm):	
85	
Hauteur Min. (mm):	
63	
Poids (kg):	
2	
Parallelism (mm):	
0.1 (typical)	

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	
Lead Screw	

Filetage & montage

Filetage:	
Top: (15) M4 x 0.7	
Bottom: (4) M6 x 1 on 140 x 60mm, (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Construction robuste en aluminium anodisé noir
- Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
- Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
- Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical

Les Vérins de Laboratoire Métriques se caractérisent par une construction robuste et un mouvement de vis fin qui permet un ajustement précis du positionnement vertical de la plupart des composants ou équipements optiques, avec une capacité de poids maximale de 25 kg. Les surfaces supérieures sont des plates-formes de montage de précision avec des trous taraudés 1/4-20 et M4 (voir schéma). Les plateformes inférieures sont dotées de plusieurs trous de dégagement supplémentaires M6 métriques et 1/4-20 de dimension anglaise, qui sont espacés pour s'adapter aux surfaces de montage courantes. Les Vérins de Laboratoire Métriques utilisent une molette de verrouillage pour fixer la position verticale à la hauteur désirée. Chaque tour complet du bouton de réglage déplace la plateforme verticalement de 1 mm.

Les Vérins de Laboratoire de 160 x 100 mm ([#54-687](#)) et de 132 x 80 mm ([#56-336](#)) sont compatibles avec les plateaux suivants : [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#) et [#55-841](#).

Informations techniques

