

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Condenseur Aspnerique moulee Traitee MgF2, 13 mm de dia. x 7,7 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #35-044 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 +

€42,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,50

Qté 11+

€37,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
13.00 +/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
7.70 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.85

Distance Focale Arrière BFL (mm): 4.00
Substrat:  Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 5/3 x0.4; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 10.40
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.1
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.30 ±0.15
f/#: 0.59
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 13.0
Rayon R₂ (mm): 16.1
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme