

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

14mm, non traité, Prisme d'Amici



Amici Roof Prisms

Stock **#45-261** 20+ In Stock

-

1

+

€110⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€110,00 prix unitaire
Qté 6-25	€89,00 prix unitaire
Qté 26-49	€81,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Amici Roof Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

13.00

Ouverture Utile CA (mm):

Tolérance Dimensionelle (mm):

+0/-0.1	
6.00	Résolution (arcsec):
Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
±5	Tolérance Angulaire (arcmin):
Right-Handed	Orientation de l'Image:
90	Déviati
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
3.00	Power (fringes) @ 632.8nm:
1.00	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Déviation du Rayon de 90°
- Image à Droite
- Résolution de 6 Secondes d'Arc

Les Prismes d'Amici, également appelés "prismes de toit" ou "prismes de toit à angle droit", "retournent et inversent l'image tout en pliant le champ de vision à un angle de 90°. Ils sont idéaux au sein des télescopes et tout instrument optique où il est désirable de prendre une image inversée à partir d'un objectif, de la tourner du bon côté, puis de la plier à un angle de 90° de manière à conserver une correcte orientation visuelle.

Informations techniques



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Stock No. Uncoated	Stock No. Protected Silver Coated
9.00	12.18	12.73	8.00	#45-662	#12-638
14.00	18.95	19.80	13.00	#45-261	#12-639

