

TECHSPEC®

15mm, traité Aluminum Amélioré, N-BK7, Miroir Spécialisé 90°



Stock

#49-413

6 In Stock

-

1

+

€153^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€153,00 prix unitaire
Qté 6-25	€122,00 prix unitaire
Qté 26-49	€116,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

13.5

Ouverture Utile CA (mm):

±0.1

Tolérance Dimensionelle (mm):

Protective as needed	Biseau:
90.00	Ouverture Utile (%):
21.20	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
15.00	Longueur des Côtés (mm):

Propriétés optiques

Enhanced Aluminum (450-650nm)	Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
±2	Tolérance Angulaire (arcmin):
R _{avg} >95% @450 - 650nm	Spécification du Traitement:
450 - 650	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Metal	Type de Traitement:
0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns	Damage Threshold, Reference: ☐
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit


• Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°

• Variété de Tailles et Traitements Large Bande

• D'autres [Prismes à Angle Droit](#) sont Disponibles


Les Miroirs de Prisme à Angle Droit (Côtés Traités) TECHSPEC® sont construits à partir de prismes à angle droit possédant un traitement miroir sur les deux faces et une hypoténuse non traitée. Les surfaces miroir forment un angle précis à 90° qui est idéal pour séparer une image à partir d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra.

Informations techniques



Stock No.	Coating	A	B	C
#49-412	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5mm	7.1mm	5mm

#65-847	Protected Gold (700-10000nm)	10mm	14.1mm	10mm
#21-185	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-004	Enhanced Aluminum (450-650nm)			
#47-237	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-186	Protected Silver (450-10000nm)	15mm	21.2mm	15mm
#49-413	Enhanced Aluminum (450-650nm)			
#65-848	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-187	Protected Silver (450-10000nm)			
#49-414	Enhanced Aluminum (450-650nm)	20mm	28.3mm	20mm
#65-849	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-188	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-005	Enhanced Aluminum (450-650nm)			
#47-238	Protected Gold (700-10000nm)	25mm	35.4mm	25mm
#21-189	Protected Silver (450-10000nm)			
#47-006	Enhanced Aluminum (450-650nm)			
#47-239	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-190	Protected Silver (450-10000nm)	50mm	70.7mm	50mm
#47-309	Enhanced Aluminum (450-650nm)			
#47-310	Protected Gold (700-10000nm)			
#21-191	Protected Silver (450-10000nm)			



Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

