

TECHSPEC[®] 15mm, N-SF11, Non Traité, Prisme Équilatéral



Equilateral Prisms

Stock **#47-276** 20+ In Stock

-

1

+

€118⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€118,00 prix unitaire
Qté 6-25	€94,50 prix unitaire
Qté 26-49	€88,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Equilateral Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

15.00

Taille de la Face (mm):

Longueur (mm):

15.00	
±0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
N-SF11	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
±2	Tolérance Angulaire (arcmin):
Dispersion	Orientation de l'Image:
400 - 2500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
2.50	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéaux pour disperser la lumière
- Tailles de 5 à 50 mm
- Disponibles avec ou sans traitement antireflets
- D'autres [Prismes Équilatéraux](#) sont disponibles

Les Prismes Équilatéraux TECHSPEC® ont trois angles égaux de 60° et sont souvent appelés prismes de dispersion. Les prismes équilatéraux sont idéaux pour des applications de séparation de longueurs d'onde et de dispersion de la lumière. Ces prismes sont disponibles dans des tailles allant de 5 à 50 mm. Nos Prismes Equilatéraux TECHSPEC® sont proposés non traités ou avec une seule couche antireflet en MgF₂. D'autres [Prismes Équilatéraux](#) sont disponibles.

Informations techniques

