

1,5" x 1,5", 0,92" EFL, Lentille de Fresnel IR



Infrared (IR) Fresnel Lenses

Stock **#32-797** 3-4 JOURS

-

1

+

€33,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€33,50

Qté 11+

€29,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
23.37

Substrat: ☐
PolyIR

Traitement:
Uncoated

Type: Fresnel Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 14000
Épaisseur Centrale CT (pouces): 0.02
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 11 - 13
Dimensions (pouces): 1.5 x 1.5
Dimensions (mm): 38.1 x 38.1
Diamètre Effectif (pouces): 1.0
Distance Focale EFL (pouces): 0.92
Module de Flexion (psi): (100-260) x 10 ³
Traits par Pouce: 100.00
Indice de Réfraction n_d: Visible (Sodium D Line): 1.52 8-14µm: 1.53 15µm+: 1.48
Température d'Utilisation (°C): 100.00
Dureté Shore: D60-70
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 8 - 14
Module d'Élasticité de Young (GPa): 0.40 - 1.24

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner