

Micromètre Numérique, Pile de 1,5V (V303)



PRODUCT PHOTO  
COMING SOON

Stock **#58-286** **CONTACT**

-

1

+

€13<sup>.25</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €13,25 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Cables & Power Supplies

Type:

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit


- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes

Disponible avec des Orifices standard (Impériaux) ou Métriques, ces plateaux avec micromètre numérique ont une précision de surface et lecture LCD. Les micromètres se composent également de modes d'incrémentation ou de positions absolues, position zéro à toute position, lectures en pouces ou en millimètres, affichage retenu, extinction automatique. Le plateau du dessus est disponible avec ou sans un trou. Capacité de charge (max): Normale/Ta/Tb.


Informations techniques

| Figure    | Size A  | Size B | Size C  | Size D | Size E | Size F | Threading G | Threading H | Stock No.               |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
| Solid Top |         |        |         |        |        |        |             |             |                         |
| A         | 1.75"   | 0.75"  | 1.12"   | 2.12"  | 1.00"  | 0.50"  | 6-32        | #6          | <a href="#">#53-857</a> |
| A         | 1.75"   | 0.75"  | 1.12"   | 2.12"  | 1.00"  | —      | 6-32        | #6          | <a href="#">#53-856</a> |
| A         | 2.62"   | 1.00"  | 2.00"   | 3.00"  | 2.00"  | —      | 10-32       | #¼          | <a href="#">#38-199</a> |
| A         | 2.62"   | 1.00"  | 2.00"   | 3.00"  | 2.00"  | 1.00"  | 10-32       | #¼          | <a href="#">#38-203</a> |
| B         | 5.00"   | 1.00"  | 4.00"   | —      | 4.00"  | —      | ¼-20        | #¼          | <a href="#">#38-202</a> |
| B         | 5.00"   | 1.00"  | 4.00"   | —      | 4.00"  | 2.00"  | ¼-20        | #¼          | <a href="#">#38-204</a> |
| C         | 44.4mm  | 19.0mm | 30.0mm  | 53.8mm | 25.0mm | —      | M4          | M4          | <a href="#">#55-461</a> |
| C         | 66.5mm  | 25.4mm | 50.0mm  | 75.9mm | 50.0mm | —      | M5          | M6          | <a href="#">#55-462</a> |
| D         | 127.0mm | 25.4mm | 100.0mm | —      | —      | —      | M6          | M6          | <a href="#">#55-463</a> |
| D         | 66.5mm  | 25.4mm | 50.0mm  | 75.9mm | 50.0mm | 25.4mm | M5          | M6          | <a href="#">#55-464</a> |


**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure A)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure B)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure C)**



**Digital Micrometer Positioning Stage (Figure D)**

