

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux Haute Intensité, 150 mm, Blanc

See More by [CCS](#)



Stock **#21-806** **2 In Stock**

-

1

+

€1.485⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.485,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
HPR2-150SW	Numéro de Modèle:
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Requires #20-175, #20-171	Remarque:
CCS	Fabricant:

Ring Light	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
OD: 166, ID: 116, Height 26.4	Dimensions (mm):
250	Poids (g):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Electrical	
27	Consommation de Puissance (W):
Connectivité matérielle & interfaçage	
24	Tension d'Entrée (V):
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Environnement & durabilité	
6000	Température Couleur (K):
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Source de lumière diffuse uniforme de haute intensité
 - Canaux de sortie commutables pour rouge, vert, bleu et blanc
 - Éclairage pour la reconnaissance de texte (OCR) et les applications d'examen des couleurs
- Les Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS sont dotés d'une plaque de diffusion incurvée qui fournit une lumière diffuse uniforme de haute intensité. Ces lampes peuvent être utilisées pour une large gamme de distances de travail, car leur conception unique garantit une faible variation de la région uniforme lorsque la distance à l'objet augmente ou diminue. Les modèles à couleur commutable comportent des canaux de LED rouges, vertes et bleues contrôlables indépendamment, tandis que des modèles unicolores rouges, bleus et blancs sont également disponibles. Les Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS sont idéaux pour une grande variété d'applications de détection telles que la reconnaissance de texte (OCR) et l'examen des couleurs.

Fichiers pour montures imprimables en 3D

Lineup of full color (RGB) types **NEW!**

Applications: Examining the exterior by color for multi-colored workpieces, examining the exterior of food products, etc.


● Imaging with the HPR2-200FC (full color)




Workpiece: Smartphone case



Imaging with red illumination



Imaging with blue illumination



Imaging with green illumination



Imaging with white (all colors lit up) illumination