


Fenêtre à Haute Efficacité, 152,4 mm de dia. x 3 mm d'épaisseur



Stock **#71-579** NOUVEAU **9 In Stock**

-

1

+

€62^{,50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€62,50 prix unitaire
Qté 6-25	€50,00 prix unitaire
Qté 26-49	€47,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed	Biseau:
≥90	Ouverture Utile (%):
137.16	Ouverture Utile CA (mm):
152.00	Diamètre (mm):
3.00 ±0.25	Épaisseur (mm):
Ground and Seamed	Bords:

Propriétés optiques

0	Angle d'Incidence (°):
BBAR (425-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm	Spécification du Traitement:
Float Glass	Substrat:
80-50	Qualité de Surface:
95.6 Average (typical)	Transmission (%):
425 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


DESCRIPTION PRODUIT

- Excellente transmission
- Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
- Disponibles dans une large gamme de tailles

Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) possèdent des traitements à large bande sur les deux faces, réduisant la réflectivité à ≤0,5%. Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux surfaces optiques pour augmenter la transmission d'un système et réduire les risques causés par les réflexions qui se propagent en arrière dans le système et créent des images fantômes . Les traitements éliminent virtuellement les rétro-réflexions, ce qui offre une amélioration de lecture lorsqu'utilisées dans les écrans industriels ou scientifiques. Les Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR) ont une transmission élevée, ce qui les rend idéaux pour diverses applications. Ces fenêtres antireflets sont disponibles en format circulaire et carré, avec une gamme variée de tailles pour chacun d'entre eux.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un [devis rapide et personnalisé](#).

INFORMATIONS TECHNIQUES



SUR MESURE

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés

- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
 - Tolérances serrées et géométries complexes
 - Production évolutive – du prototype à la série
- En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

QUOTE YOUR SIZE

