

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Platine Adaptatrice Universelle pour Montage à Vérin de Laboratoire 160 mm x 100 mm sur Table Optique



#12-796: 160mm x 100mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

Stock **#12-796** 5 In Stock

-

1

+

€88⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€88,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Logiciel Inclus:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

Propriétés physiques et mécaniques

164.00

Longueur (mm):

Épaisseur (mm):

8.00	
	Largeur (mm):
140.00	
	Construction:
Anodized Aluminum	
	Poids (kg):
0.5	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Reach 224:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	


Description produit

- Construction robuste en aluminium anodisé noir
- Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
- Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
- Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical

Les Vérins de Laboratoire Métriques se caractérisent par une construction robuste et un mouvement de vis fin qui permet un ajustement précis du positionnement vertical de la plupart des composants ou équipements optiques, avec une capacité de poids maximale de 25 kg. Les surfaces supérieures sont des plates-formes de montage de précision avec des trous taraudés 1/4-20 et M4 (voir schéma). Les plateformes inférieures sont dotées de plusieurs trous de dégagement supplémentaires M6 métriques et 1/4-20 de dimension anglaise, qui sont espacés pour s'adapter aux surfaces de montage courantes. Les Vérins de Laboratoire Métriques utilisent une molette de verrouillage pour fixer la position verticale à la hauteur désirée. Chaque tour complet du bouton de réglage déplace la plateforme verticalement de 1 mm.

Les Vérins de Laboratoire de 160 x 100 mm ([#54-687](#)) et de 132 x 80 mm ([#56-336](#)) sont compatibles avec les plateaux suivants : [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#) et [#55-841](#).

Informations techniques



Technical drawings of the 100 Series Locking Knob, showing three views: front, side, and top. The drawings include dimensions in millimeters (mm) and specify mounting hole patterns.

Front View Dimensions:

- Overall width: 150
- Overall height: 120
- Knob height: 60
- Base plate height: 50
- Mounting holes: (35) M4 x 0.7
- Internal dimensions: 34.5, 220, 17, 222, 34.5, 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25

Side View Dimensions:

- Overall width: 275
- Overall height: 112 (Max)
- Knob height: 60
- Base plate height: 50
- Mounting holes: (4) M6 x 1.0, (4) 7mm thru
- Internal dimensions: 150, 100, 50, 70.5, 28, 1.8, 64.6

Top View Dimensions:

- Overall width: 200
- Overall depth: 180
- Mounting holes: (8) 4.5mm thru
- Internal dimensions: 170, 100, 50

[illegible]

Units: mm