

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe Compact, 16 mm FL



Fixed Focal Length Lenses

Stock **#56-528 4 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€455⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€455,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Compact Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Variable	Option Iris:

25.00	Longueur (mm):
30.5	Diamètre Max. (mm):
30.5	Diamètre Externe (mm):
48.00	Poids (g):
2.2	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques	
115.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
22.5°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
16.00	Distance Focale FL (mm):
290 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/1.4 - f/16	Ouverture (f/#):
VS	Lens Wavelength Range:

Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
6.20	Pixel Size (µm):

Filetage & montage	
M25.5 x0.50	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire	
Conforme	Reach 174:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
 - Taille compacte et excellent rapport qualité – prix
 - Distances focales de 3,5 mm à 75 mm
- Nos Objectifs à Distance Focale Fixe sont idéaux pour des applications de vision industrielle avec des contraintes d'espace. Ces objectis son conçus pour des caméras industrielles de monture C. Des écrous de blocage pour l'iris manuel et la mise au point permettent ces objectifs d'être utilisés dans des environnements à haute vibration. Les Objectifs à Distance Focale Fixe sont dotés d'une construction mécanique avancée qui leur permet d'atteindre une distance de travail minimale plus courte que les objectifs à focale fixe standard. Les applications typiques comprennent [l'automatisation d'usine](#), l'inspection et le travail macro.