


TECHSPEC®

Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT 16 mm



16mm FL Front, #14-362



Stock

#14-362

FIN DE SÉRIE

13 In Stock

-

1

+

€618⁴⁸

€1.236,95

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.236,95 €618,48 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

LT Series	Series:
Diameter includes liquid lens	Remarque:
Fixed Focal Length Lens	Type:
Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D	Modèle à lentille liquide intégrée:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically	Imaging Lens Type:
Liquid Lens Focusable	Type d'objectif spécifique:

Propriétés physiques et mécaniques

Fixed	Option Iris:
82.10	Longueur (mm):
89.5	Diamètre Max. (mm):
89.5	Diamètre Externe (mm):
323.0	Poids (g):
0	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

165.5mm - 49.1°	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
Horizontal: 166.6mm - 48.5° Vertical: 122mm - 36.7° Diagonal: 216.2mm - 60.2°	Champs de Vision, Format de Capteur max.:
165.5mm - 49.1°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
147.6mm - 44.4°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
99.1mm - 30.8°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
80.6mm - 25.3°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
71.4mm - 22.5°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
64.6mm - 20.4°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
53.3mm - 16.9°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
39.9mm - 12.7°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
17.60	Cercle Image Max. (mm):
0.0159	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
9 (6)	Nombre d'Éléments (Groupes):
16.00	Distance Focale FL (mm):
150 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2.8	Ouverture (f/#):
N4 MgF2	Traitement:
N4 MgF2	Spécification du Traitement:
30.45	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
44.38	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
7.72	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
	Distorsion maximum (%):

-6.77	
-101.37	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VS	Lens Wavelength Range:
Capteur	
1.1"	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):
Filetage & montage	
M55.0 x0.75 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:
Environnement & durabilité	
-20 to +60	Température de Stockage (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:


DESCRIPTION PRODUIT

- Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu'à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
- La lentille liquide accordable (LT= Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
- Distances focales de 12 à 25 mm


Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® présentent une conception optique haute résolution f/2,8 avec une lentille liquide Optotune intégrée pour une mise au point électronique rapide. Le concept d'ouverture f/2,8 à rendement lumineux élevé est idéal pour les applications de vision industrielle haute vitesse. Combinée avec une caméra et un logiciel appropriés, la lentille liquide focalisable fournit le contrôle actif de la focalisation nécessaire pour obtenir une solution d'autofocus. Ces objectifs de monture C sont optimisés pour les capteurs de 1,1" et possèdent un filetage de filtre frontal pour intégrer des filtres d'imagerie afin de répondre aux exigences de l'application. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle où la mise au point à plusieurs distances est nécessaire, comme les systèmes d'inspection de la qualité, l'automatisation rapide et le tri des colis. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC ont remporté le [prix d'or 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards](#) et la [troisième place du prix Inspect Award 2021, prix décerné par les lecteurs](#).

Remarque : Les câbles Hirose (deux longueurs différentes) et le pilote de l'objectif sont nécessaires au fonctionnement et vendus séparément.


INFORMATIONS TECHNIQUES




#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot




#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8




#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8



#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8



#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8



CAMÉRAS COMPATIBLES