

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm



16mm FL, #33-304



Stock **#33-304** ☐ En Stock

− 1 +

€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
29.13

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
87.6mm - 22.5°

Filetage Filtre:

M25.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 30
Diamètre Externe (mm): 30.00
Poids (g): 42
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 65.7mm - 17.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 3.38
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0197
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 98.5mm - 25.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 98.5mm - 25.3°
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 79.4mm - 20.5°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG 0.073
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/11
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 10.68
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 49.3mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 20.18
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 98.5mm - 25.3° Vertical: 73.9mm - 19.1° Diagonal: 123.1mm - 31.3°
Distorsion maximum (%): -0.53
Longueur Maximum (mm): 29.13
Position de la Pupille de Sortie (mm): -29.94
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
