

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Miroir de Direction de Faisceau Optotune, 15 mm dia., argent protégé

See More by [Optotune](#)



Stock **#14-574** **FIN DE SÉRIE** **CONTACT**

⊖ 1 ⊕ €3.090⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3.090,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:

MR-15-30-PS-25x25D

Remarque:

Do not connect or disconnect the mirror head while the base unit is connected to power as this will damage the mirror driver.

Propriétés physiques et mécaniques

15.00 **Diamètre (mm):**

2

Step Response 0.1° (ms):

2

Step Response 20° (ms):

12

Diamètre du Logement (mm):

45

Mechanical Tilt (°):

±25

Répétabilité (µrad):

30 - 100 RMS

Propriétés optiques

Traitement:

Protected Silver

Qualité de Surface:

60-40

Angle Balayé (°):

±25 (Mechanical)
±50 (Optical)

Spécification du Traitement:

R_{avg} >94% @400 - 2000nm

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:

15 - 28 VDC

Système d'Utilisation:

Windows® 10

Alimentation d'Énergie:

Power Supply Required and Sold Separately.

USA: [#14-576](#)

Europe: [#14-576](#)

Japan: Not Available

Korea: Not Available

China: [#14-576](#)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):

0 to +40

Température de Stockage (°C):

-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Reach 224:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Description produit

- ±50° de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique

Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune offrent une plus grande plage de balayage optique et une plus grande taille de miroir que les galvanomètres classiques ou les miroirs micro-électro-mécaniques (MEMS). Ce miroir à bobine acoustique (VCM) à deux axes a une taille compacte avec un grand miroir de 15 mm qui peut être réglé avec une inclinaison mécanique de ±25° pour une plage de balayage optique de ±50°. Le miroir est commandé à l'aide de l'Optotune Cockpit GUI via USB, interface périphérique série (SPI) ou entrée analogique. Les Miroirs de Direction de Rapide Optotune sont disponibles avec un traitement en argent ou or protégé et un traitement diélectrique VIS, ce qui permet de les utiliser dans les applications visibles et proche infrarouge (NIR). Les applications typiques de ces miroirs de direction de rapide comprennent le LIDAR automobile, le suivi oculaire biométrique et l'extension du champ de vision des systèmes de vision.

Remarque : [#14-574](#) et [#14-575](#) et [#18-281](#) nécessitent [#14-576](#) pour fonctionner et [#73-039](#), [#73-042](#) et [#73-043](#) nécessitent [#73-038](#) pour fonctionner. Un dissipateur thermique est inclus avec chaque miroir et il est recommandé de l'utiliser pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Ne pas brancher ou débrancher la tête du miroir lorsque l'unité de base est branchée sur le secteur, car cela endommagerait le pilote du miroir.