

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Objectif Grand Angle, Auto-Iris, Monture C, 1,8 - 3,0 mm FL



Image represents #22-793: Design will vary by stock number.

Stock **#22-795** **5 In Stock**

-

1

+

€770⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€770,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Low Distortion Wide Angle Lenses	Series:
Varifocal Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

DC Auto Iris	Option Iris:
	Longueur (mm):

45.30	
50	Diamètre Max. (mm):
50	Diamètre Externe (mm):
63	Poids (g):

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	120° - 92°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	105 - 77°
Cercle Image Max. (mm):	7.70
Distance Focale FL (mm):	1.80
Distance de Travail (mm):	300 - ∞
Ouverture (f/#):	F/1.8 - Closed
Distorsion (%):	<1
Distorsion maximum (%):	<1
Lens Wavelength Range:	VIS

Capteur	
Taille maximale du capteur:	1/2.3"
Pixel Size (µm):	4.50

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	N/A
Monture:	C-Mount

Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	Visionner

Description produit

- Options de monture C et CS pour capteurs jusqu'à 1/2,5"
- Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
- Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l'infini
- Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'[automatisation industrielle](#). Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini.

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.