


15mm Dia. x 30mm Distance Focale, Miroir Sphérique



Stock **#46-235** 5 In Stock

-

1

+

€50<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-49          | €50,50 prix unitaire             |
| Qté 50-99         | €45,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Spherical Mirror                   | Type:            |
| Propriétés physiques et mécaniques |                  |
| 15.00 +0.00/-0.30                  | Diamètre (mm):   |
| Ground                             | Surface Arrière: |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 3.00   | Épaisseur Centrale CT (mm):        |
| ±0.30  | Tolérance Épaisseur Centrale (mm): |
| 3.47   | Épaisseur au Bord ET (mm):         |
| Ground | Bords:                             |
| 60.0   | Rayon R (mm):                      |

Propriétés optiques

|                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| N-BK7                                                                                                     | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| ±2                                                                                                        | Tolérance Distance Focale (%):     |
| 60-40                                                                                                     | Qualité de Surface:                |
| λ/4                                                                                                       | Précision de Surface:              |
| 30.00                                                                                                     | Distance Focale EFL (mm):          |
| 60.00                                                                                                     | Radius of Curvature (mm):          |
| f/2                                                                                                       | Ouverture (f/#):                   |
| Protected Aluminum (400-2000nm)                                                                           | Traitement:                        |
| Spécification du Traitement:<br>R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @400 - 2000nm |                                    |
| Metal                                                                                                     | Type de Traitement:                |
| 400 - 2000                                                                                                | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit

- Revêtement en Aluminium
  - Excellents pour les Applications UV, du Visible et IR
  - Plusieurs Diamètres et Combinaisons f/# Disponibles
- Les Miroirs Sphériques λ/4 comportent des surfaces arrière planes et des surfaces avant sphériques revêtues d'aluminium. Ces miroirs sont excellents pour les applications dans des gammes de longueur d'onde UV, visible et IR.

Informations techniques

