


[Afficher tous les 130 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Raie Laser Nd:YAG, 19,1 x 12,7 mm, 1064 nm, 45°



TECHSPEC[®] Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-654** 1 In Stock

-

1

+

€150⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€150,00 prix unitaire
Qté 6-25	€133,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Laser Mrror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

<3Parallélisme (arcmin):

85Ouverture Utile (%):

Commercial Polish	Surface Arrière:
19.1 x 12.7 +0.00/-0.10	Dimensions (mm):
6.35 ±0.20	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
99.8	Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm	Spécification du Traitement:
1046 - 1074	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Dielectric	Type de Traitement:
Laser Mirror (1046-1074nm)	Traitement:
1064	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
45	Angle d'Incidence (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, Reference: □

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Réfectivité jusqu'à 99,9% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
- Spécifications de seuils de dommage laser élevés
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : [Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC®](#) et [Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®](#)

Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® combinent une réflectivité élevée, une excellente qualité de surface et une planéité de surface précise pour répondre aux exigences des applications laser Nd:YAG exigeantes. Chaque conception de traitement a été testée pour garantir un seuil de dommage laser élevé afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes laser à impulsions. Ces miroirs laser à substrat de silice fondue présentent une excellente stabilité thermique et sont disponibles en profils ronds, carrés et rectangulaires. Les Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans des systèmes laser plus importants. Des traitements de miroir Nd:YAG sont disponibles pour 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm et raies multiples.

Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d'onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

Montures compatibles