


Réticule pour Oculaire de Microscope, Carrées de 0,5 mm, 19 mm de dia.



Stock **#62-057** 2 In Stock

-

1

+

€179^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€179,00 prix unitaire
Qté 5+	€171,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

No	NIST Certification:
----	---------------------

Propriétés physiques et mécaniques

19.00 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
±3	Précision Totale (µm):

1.50 ±0.1	Épaisseur (mm):
0.01	Largeur de Ligne (mm):
0.1	Centrage (mm):
±0.002	Tolérance Largeur de Ligne (mm):

Propriétés optiques

B270	Substrat: ☐
------	------------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus pour une puissance objectif de 1X
- Carrés de grille sur tout le champ
- Versions de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X