

Câble BNC vers MMCX, 1 m



Kit included with #90-390 Prime BSI Express camera & #90-394/#90-395 Retiga cameras

Stock **#90-404** NOUVEAU **2 In Stock**

-

1

+

€65⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€65,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Camera Accessory

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):

1

Conformité réglementaire

Description produit

- · Imagerie à haute résolution même à faible grossissement
- · Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
- · Déclenchement avancé
- · Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité

Les Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe utilisent des capteurs sCMOS haute résolution avec des pixels de 4,25 µm et de grands formats de capteurs. Cela permet une imagerie précise, même à faible grossissement, en maximisant l'échantillonnage spatial sur de larges champs de vision sans sacrifier la sensibilité ou le taux d'images. Ces caméras sont également dotées de modes de balayage et de lecture programmables qui permettent un contrôle précis du temps d'exposition et de la direction de lecture du capteur. De plus, leurs capacités de déclenchement avancées permettent une synchronisation fluide avec des appareils externes pour les applications d'imagerie à grande vitesse ou où le temps est un facteur critique. Les Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe sont disponibles en configurations C-Mount et F-Mount et sont idéales pour la microscopie à fluorescence, la fluorescence de cellules vivantes ou l'imagerie d'échantillons de grande taille à haute résolution. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PIVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.