

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

1 mW, 635 nm, Module Diode Laser d'Alignement



Red and IR Alignment Laser Diode

Stock #37-029 3-4 JOURS



1



€123,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€123,00

Qté 10+

€108,90

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50

Tension d'Utilisation (V):
5

Puissance de Sortie (mW): 1
Longueur d'Onde (nm): 635.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±5
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Fréquence de Modulation (kHz): 0 - 10
Diamètre du Faisceau (mm): 3 x 1 Typical
Divergence de Faisceau (mrad): Major Axis: 0.6 Mnor Axis: 0.2
Classe CDRH: IIa
Couleur: Red
Longueur (mm): 36.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme