

[Afficher tous les 61 produits de la même famille.](#)

169 x 194mm, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#41-405** 20+ In Stock

-

1

+

€84⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€84,50 prix unitaire
Qté 6-25	€66,00 prix unitaire
Qté 26-99	€57,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

169.0 x 194.0 ±0.76

Dimensions (mm):

Biseau:

Protective as needed	
>90	Ouverture Utile (%):
6.00	Épaisseur (mm):
194.00	Longueur (mm):
169.00	Largeur (mm):

Propriétés optiques	
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
Float Glass	Substrat:
80-50	Qualité de Surface:
R _{avg} >85% @400 - 700nm	Spécification du Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
45.00	Angle d'Incidence (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


Description produit

- Différentes tailles et formes disponibles
- Reflètent 85% de la lumière du visible
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications . Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size