

TECHSPEC® 16mm, 300-2000mm WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP



16mm Focal Length



Stock **#85-866** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
45.47

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
43.5mm - 22.76°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

60.3mm - 29.96°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 37
Poids (g): 120
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 32.5mm - 17.09°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.45
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0375
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 60.3mm - 29.96°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 49.0mm - 25.58°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 38.6mm - 20.28°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.142
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 13.69
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 24.3mm - 12.83°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 23.72
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -2.44
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 61.9mm - 30.7° Vertical: 46.5mm - 23.3° Diagonal: 77.4mm - 37.9°
Distorsion maximum (%): -2.76
Position de la Pupille de Sortie (mm): -29.3
Distance de Travail Optimale (mm): 300 - 2000
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance:

