

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm



16mm Focal Length, #59-870



Stock **#59-870** ☐ En Stock



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
40.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
22.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

31.0°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Diamètre Externe (mm): 33.0
Poids (g): 74
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 17.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.040
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 30.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 25.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 20.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG 0.145
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.6 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 24.42
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 21.31
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -3.00
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 31.0° Vertical: 23.4° Diagonal: 38.3°
Distorsion maximum (%): -0.8
Position de la Pupille de Sortie (mm): -5.43
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235:

