

Objectif à Distance Focale Fixe 16mm



#86-207

Stock **#86-207** **CONTACT**

-

1

+

€2.043⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.043,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

79.50	
	Diamètre Max. (mm):
45.0	
	Diamètre Externe (mm):
45	
	Poids (g):
250.00	

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
60.6	
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):	
135.00	
	Cercle Image Max. (mm):
21.60	
	Distance Focale FL (mm):
16.00	
	Distance de Travail (mm):
100 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/2 - f/22	
	Distorsion (%):
<0.1	
	Distorsion maximum (%):
0.02	
	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur	
Taille maximale du capteur:	
4/3"	
	Pixel Size (µm):
5.00	

Filetage & montage	
Filetage Filtre:	
M40.5 x0.50	
Monture:	
C-Mount	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1"
- Distorsion TV inférieure à 1,0%
- Distances focales de 12 mm à 50 mm

□

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.