

TECHSPEC®

Tube de Focalisation Fine de Monture S, 17,5 mm à 25 mm de longueur



Stock

#63-953

14 In Stock

-

1

+

€72^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€72,00 prix unitaire
Qté 5-9	€64,10 prix unitaire
Qté 10-25	€59,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fine Focus Tube	Type:
Extension Tube (Adjustable)	Function:

Propriétés physiques et mécaniques

17.5 - 25.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
-------------	---------------------------------

20.0	Diamètre Externe (mm):
10.0	Ouverture Utile CA (mm):
Filetage & montage	
M10 x0.5	Filetage de Barillet:
S-Mount	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Barillet interne à filetage fin pour un réglage fin de la focalisation
- Filetage intérieur défecteur pour la réduction de la lumière parasite
- Molette rainurée sur l'extrémité femelle pour des ajustements contrôlés

Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour effectuer des ajustements précis de la position des éléments optiques dans un système. Ces tubes comportent un barillet extérieur avec un filetage mâle de monture C, S ou T à la base et un corps intérieur finement fileté pour permettre une focalisation fine. Le barillet secondaire a un filetage femelle de monture S, C ou T, une bague moletée à l'extrémité avant pour faciliter le réglage et un intérieur fileté pour le défecteur de lumière. Des vis de réglage peuvent être utilisées pour fixer la position d'extension. Les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T TECHSPEC® offrent différentes options de longueur d'extension pour répondre aux demandes d'applications spécifiques.

Remarque : Des Clés Allen compatibles pour les Tubes de Focalisation Fine de Monture C, S et T (respectivement #56-271, #55-452 et #58-637) sont vendus séparément.

Informations techniques

