

Matrice de Micro-Lentilles Cylindriques UV-VIS, 20 x 20 mm, Pas de 800 µm, Div. de 1,7°



Stock **#72-606** 3 In Stock

-

1

+

€860^{,05}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€860,05 prix unitaire
Qté 11+	€688,04 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Lens Array

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

20.0 x20.0 ±0.10	Dimensions (mm):
11.100	Rayon R (mm):
2.00 ±0.10	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
24.70 @ 1064nm	Distance Focale EFL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
UV-NIR (250-700nm)	Traitement:
250 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% from 350 - 450nm @ 0° AOI R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm @ 0°	
1.7 (Full Width)	Angle de Divergence (°):
800.00	Ecrou (µm):
Double-Sided (with cross-oriented lenses)	Array Type:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

DESCRIPTION PRODUIT

- Génèrent des motifs de lignes non gaussiens
- Parfaits pour l'homogénéisation de la lumière
- Excellentes performances de 193 nm à 2,5 µm

Les Rangées de Micolentilles Cylindriques sont utilisées pour homogénéiser une multitude de sources de lumière, y compris les lasers ou les LEDs de haute puissance. Contrairement aux [Rangées de Micolentilles Carrées](#), qui génèrent des motifs de spots, les Rangées de Micolentilles Cylindriques produisent des modèles de lignes non gaussiennes et sont parfaites pour les applications de soudage, de forage ou d'ablation laser de l'UV à l'IR. Les Rangées de Micolentilles Cylindriques sont disponibles sans traitement, avec traitement VIS-NIR ou UV-NIR, y compris des options avec des lentilles sur une seule face pour les applications de génération de lignes ou sur deux faces (avec des lentilles orientées en croix) pour l'homogénéisation des faisceaux. En outre, ces lentilles peuvent être utilisées comme collimateurs d'axe rapide.