

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Feuille de Réflexion Diffuse Standard avec Adhésif, 200 x 5000 mm



Stock **#75-456** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€4.255^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.255,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

DM-26X500-1	Numéro de Modèle:
Standard Adhesive	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

200 x 5000	Dimensions (mm):
100	Épaisseur de la Feuille (µm):

60	Épaisseur de l'Adhésif (µm):
Propriétés optiques	
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR	Traitement:
Stainless Steel	Substrat: □
<5	Épaisseur du Traitement (µm):
0.4 - 19	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
Environnement & durabilité	
-196 to +350	Température d'Utilisation (°C):
Moderate	Résistance à l'Abrasion:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Réflexion hautement lambertienne
- 90% de réflectance hémisphérique totale moyenne entre 0,4 et 17 µm
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs disponibles

Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar se caractérisent par une réflexion hémisphérique totale moyenne supérieure à 90% pour les longueurs d'onde de 0,4 à 17 µm. Ces feuilles ont des tailles de 20 x26 cm ou 20 x500 cm, en options standard, à dégazage faible et sans adhésifs. Conçues pour être souples et légères, ces feuilles conservent des performances constantes dans une large gamme de températures et de niveaux d'humidité. Les Feuilles de Réflexion Diffuse Acktar présentent une réflectance diffuse lambertienne presque idéale sur une large gamme spectrale, avec une réponse plate dans les spectres VIS, NIR et IR. Ces feuilles sont 100 % inorganiques et exemptes de substances PFAS, ce qui les rend idéales pour les applications en laboratoire, en salle blanche, sous vide et dans l'espace.

Remarque : Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur d'autres formes, telles que les rouleaux, les rubans ou les découpes.