

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

Cordon d'Alimentation US pour Sources de Lumière SCHOTT CV, 1,8 m

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #75-296 **NOUVEAU** 1 In Stock

- 1 + €23⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€23,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

H09063.026 **Numéro de Modèle:**

Power Supply **Type:**

SCHOTT **Fabricant:**

Compatible Product:

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
1,828.80

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Éclairage à fibre optique sans chaleur, avec la capacité de contrôle numérique à distance
- Conçus pour les applications de stéréomicroscopie et de vision industrielle
- Deux modèles de sources lumineuses disponibles

Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont conçus pour fournir une qualité de lumière uniforme tout en minimisant l'impact thermique sur les objets éclairés. Les sources de lumière, les guides de lumière et divers accessoires mécaniques et optiques permettent de personnaliser facilement l'éclairage en fonction des applications de vision industrielle ou de microscopie. Les Éclairages à Fibre Optique ColdVision Schott sont disponibles en deux modèles de sources de lumière, la série CV-LS et le modèle MC-LS. Disponibles en blanc froid ou RVBB, la série CV-LS contient une boucle de rétroaction optique qui contrôle l'intensité lumineuse pour des résultats cohérents et reproductibles dans les applications d'inspection industrielle. Le modèle MC-LS offre une intensité lumineuse maximale de 850 lumens et permet une gradation continue de 0 à 100%, s'adaptant ainsi à tous les niveaux de stéréomicroscopie.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément. Voir les spécifications pour les produits spécifiques.