

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Assemblée de Direction de Faisceau 20mm



#67-363

Stock **#67-363** 3 In Stock

-

1

+

€466⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€466,00 prix unitaire
Qté 11+	€434,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Beam Steering	Type:
Circular	Type d'Optique:
360° Horizontal, 6° Tilt	Gamme:

Propriétés physiques et mécaniques

Black Anodized Aluminum & Stainless Steel

20.0

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4

Visionner

Ces composants sont spécifiquement appropriés pour de nombreuses applications telles qu'en holographie laser, interférométrie et tout autre système nécessitant une re-direction précise d'un faisceau optique. La version 12.7mm se compose d'une base fûtée, d'une tige de 300mm et de deux montures cinématiques 100TPI avec une gamme d'inclinaison de 6°, appropriée pour les optiques de diamètre 1" ou de 25mm. Les montures cinématiques peuvent être translatées verticalement et peuvent être tournées de 360° autour de la tige principale. La version 20mm est conçue pour des applications nécessitant un niveau de stabilité supérieur et se compose d'une fente plus large, d'une tige de 20mm et de brides plus solides. Les miroirs sont maintenus par des écrous #8.

#67-363

Technical drawing of the #67-363 microscope, showing front and side views with dimensions and a detail of the base plate.

Dimensions:

- Top view (Front): 85.0 (Total Width), 20.0 (Top Section Width)
- Side View: 36.0 (Top Section Width)
- Height (Front View): 309.5 (Total Height), Min 32.0 (Minimum Height), Max 184.0 (Maximum Height)
- Height (Side View): Min 80.0 (Minimum Height)

Base Plate Detail:

- 2-M6 Slots
- 8-M4 x 0.7P
- 3-M6chr
- 2-M6chr Slots
- Dimensions: 50.0 (Height), 34.0 (Width), 75.0 (Total Width), 75.0 (Total Height)

Units: mm