

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

Lentille Condenseur PCX Traitée MgF₂, 200 mm de dia. X 800 mm de distance focale



Stock **#19-917** 1 In Stock

-

1

+

€665^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€665,00 prix unitaire
Qté 11-49	€602,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Condenser Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
200.00 +0.0/-0.5	Diamètre (mm):
17.30	Épaisseur Centrale CT (mm):


5.03	Épaisseur au Bord ET (mm):
195	Ouverture Utile CA (mm):
Biseau:	
Protective as needed	
Propriétés optiques	
800.00 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
788.00	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Traitement:	
MgF ₂ (400-700nm)	
Spécification du Traitement:	
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	
Substrat: ☐	
N-BK7	
Qualité de Surface:	
120-80	
Rayon R ₁ (mm):	
413.50	
f/#:	
4.00	
Ouverture Numérique NA:	
0.13	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
400 - 700	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 235:	
Conforme	

Description produit

- Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
 - Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
 - Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
- Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont des lentilles condenseur qui concentrent la lumière en un faisceau projeté. Elles sont utilisées dans les projecteurs, les agrandisseurs, les spots lumineux et autres applications de projection et d'éclairage. Nos grands condenseurs sont disponibles dans des tailles qui ne sont pas disponibles pour nos lentilles PCX standard et sont proposés dans une variété de distances focales. Combinez deux lentilles condenseur de même distance focale pour produire un système avec la moitié de la distance focale d'une seule lentille. Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF₂. Ces lentilles sont dotées d'un substrat N-BK7 et sont proposées dans des diamètres allant de 100 à 250 mm.

Informations techniques



Coating Curves