

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

200mW, 470nm LC Turnkey Laser Fiber SMA



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Stock **#19-504** 1 In Stock

-

1

+

€4.345⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€4.345,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit	
<10	Temps d'Échauffement (minutes):
Diode	Type de Laser:
IIIb	Classe CDRH:

Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures): 10000	
Propriétés physiques et mécaniques	
142.5 x 60 x 50	Dimensions (mm):
27.4	Beam Height from Base Plate (mm):
Propriétés optiques	
470.00	Longueur d'Onde (nm):
±5	Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
Blue	Couleur:
0.22	Fiber Numerical Aperture NA (1/e ²):
Electrical	
200	Puissance de Sortie (mW):
<2% RMS over 4 hours	Stabilité de Puissance (%):
1	Fréquence de Modulation (kHz):
Connectivité matérielle & interfaçage	
88 x 145 x 83	Alimentation d'Énergie:
90-264VAC	Alimentation:
Fiber-Coupled	Type de Sortie:
SMA	Connecteur:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Plusieurs couleurs et longueurs d'onde disponibles
- Idéaux pour les applications de microscopie
- Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d'une conception compacte pour simplifier l'intégration et d'une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d'un refroidissement TE et d'une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d'ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d'illumination de microscope.

Remarque : Alimentation incluse avec le laser. Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.

Informations techniques

